

LAB

Overview



 **Binova**

IT Anta realizzata con lastra di vetro, spessore 4 mm, sostenuta da un telaio in alluminio champagne o in alluminio anodizzato nero opaco.

EN Door made from a sheet of glass, 4 mm thick, supported by an aluminum or black anodized aluminum frame.

FR Porte réalisée avec une feuille de verre, épaisseur 4 mm, soutenue par un cadre en aluminium ou aluminium anodisé noir mat.

ES Puerta realizada con una hoja de vidrio, espesor 4 mm, soportado por un marco en aluminio o en aluminio anodizado negro mate.

8

LAB

VETRO LUCIDO

glossy glass

verre brillant

vidrio brillante

TITAN WHITE

LUCIDO

GRIGIO BOX

LUCIDO

BEIGE KENIA

LUCIDO

GRIGIO ANTRACITE

LUCIDO

NERO TRAFFICO

LUCIDO

8

LAB

VETRO OPACO

matt glass

verre mat

vidrio mate

TITAN WHITE

OPACO

GRIGIO BOX

OPACO

BEIGE KENIA

OPACO

GRIGIO ANTRACITE

OPACO

NERO TRAFFICO

OPACO

BRONZO OPACO

special

STOPSOL SPECCHIO BRONZO

special

STOPSOL SPECCHIO FUMÉ









special

Fianchi di finitura, mensole e pannelli, sono laccati opaco/lucido in una tinta simile selezionata tra i laccati di serie. Le 3 finiture "special" avranno delle tinte in abbinamento.


Integrated sides, panels and shelves, are in a similar matt/glossy lacquered tint, selected from the standard lacquers. The 3 "special" finishes will have matching colors.

LAB VETRO OPACO NERO TRAFFICO BLUNA TECH ALLUMINIO BRUNITO BLUNA BILAMINATO LEGNO NOCE MIELE



Sistema	Sistema	Sistema	Sistema
•PUSH-PULL•	•GOLA ELLE• Elle groove	•GOLA EMME• Emme groove	•ZENIT•
SOLID 	STEP  Solo per basi For base units only		STEP  Solo per basi For base units only
TOP QUADRO 	TOP QUADRO 		
TOP DUNA  4cm	TOP DUNA  4cm		TOP DUNA  4cm
TOP DROP/RAIL  2,4/6/8cm 4cm	TOP DROP/RAIL  2,4/6/8cm 4cm		
TOP SPIGA  2,4cm	TOP SPIGA  2,4cm		TOP RAIL  4cm
	TOP MINI SLIDE  12cm		TOP QUADRO  4/6/8cm


■ DETTAGLIO ANTA DOOR DETAIL



Telaio alluminio
anodizzato Champagne
Champagne anodized
Aluminum frame
Cadre Aluminium
Anodisé Champagne
Marco Aluminio
Anodizado Champagne



Telaio alluminio
anodizzato nero
Black matt anodized
Aluminum frame
Cadre Aluminium
Anodisé Noir
Marco Aluminio
Anodizado Negro



Vetro sp. 4 mm
Glass th. 4 mm
Verre ep. 4 mm
Vidrio esp. 4 mm

Telaio sp. 18 mm
Frame th. 18 mm
Cadre ep. 18 mm
Marco esp. 18 mm

■ FINITURA TELAIO FRAME FINISHES

ALLUMINIO
CHAMPAGNE

ANODIZZATO
NERO

BRONZO
SCURO

NEW

IT Anta realizzata con lastra di gres, spessore 3 mm, sostenuta da un telaio in alluminio champagne o in alluminio anodizzato nero opaco.

EN Door made from a sheet of gres, 3 mm thick, supported by an aluminum or black anodized aluminum frame.













FR Porte réalisée avec une feuille de gres, épaisseur 3 mm, soutenue par un cadre en aluminium ou aluminium anodisé noir mat.

ES Puerta realizada con una hoja de gres, espesor 3 mm, soportado or un marco en aluminio o en aluminio anodizado negro mate.




LAB GRES NERO GRECO OPACO BLUNA LACCATO OPACO BEIGE KENIA



Sistema	Sistema	Sistema	Sistema
•PUSH-PULL•	•GOLA ELLE• Elle groove	•GOLA EMME• Emme groove	•ZENIT•
SOLID 	STEP  Solo per basi For base units only		STEP  Solo per basi For base units only
TOP QUADRO 	TOP QUADRO 		
TOP DUNA 	TOP DUNA 		TOP DUNA 
TOP DROP/RAIL 	TOP DROP/RAIL 		
TOP SPIGA 	TOP SPIGA 		TOP RAIL 
	TOP MINI SLIDE 		TOP QUADRO 


■ DETTAGLIO ANTA DOOR DETAIL



Telaio alluminio
anodizzato Champagne
Champagne anodized
Aluminum frame
Cadre Aluminium
Anodisé Champagne
Marco Aluminio
Anodizado Champagne



Telaio alluminio
anodizzato nero
Black matt anodized
Aluminum frame
Cadre Aluminium
Anodisé Noir
Marco Aluminio
Anodizado Negro



Gres sp. 3 mm
Gres th. 3 mm
Gres ep. 3 mm
Gres esp. 3 mm

Telaio sp. 18 mm
Frame th. 18 mm
Cadre ep. 18 mm
Marco esp. 18 mm



■ FINITURA TELAIO FRAME FINISHES

ALLUMINIO
CHAMPAGNE

ANODIZZATO
NERO


BRONZO
SCURO

NEW





LAB

LAB • GOLA ELLE ELLE GROOVE GORGE ELLE GOLA ELLE




LAB

LAB + SISTEMA ZENIT ZENIT SYSTEM SYSTÈME ZENIT SISTEMA ZENIT



LAB + SISTEMA ZENIT ZENIT SYSTEM SYSTÈME ZENIT SÌSTEMA ZENIT



■ ISTRUZIONI DI PULIZIA CLEANING INSTRUCTIONS

VETRO Pulire la parte con un panno che non lasci residui e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua, per le macchie provocate dall'acqua calcarea utilizzare acqua calda e bicarbonato.
Non usare: polveri o spugne abrasive e prodotti contenenti cloro.
Consigli: prestare attenzione nel togliere il film di protezione. Non lasciare sui piani oggetti di ferro arrugginito.

GLASS Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid window cleaner diluted in water, or with alcohol diluted in water. Dry with a soft and dry towel.
Do not use: powders / abrasive sponges or pumice, ammonia-based products, acetone and furniture wax, lye or solvents.
Advices: keeping the surfaces away from the light is recommended. It's possible that the towel can be slightly colored after the first cleanings. This phenomenon won't happen again once the dust made from the drying process is eliminated.